

RESPIRADOR FULL FACE SILICONA

ATX

ACTIVE X

ATX 1500

Cód. 04-04-003

TALLA ESTÁNDAR

Respirador Reutilizable de Rostro Completo, fabricado en Silicona de alta suavidad y muy flexible reduce la tensión en el área de la nariz y una cómoda presión sobre el rostro.

Incluye bolsa de transporte



DESCRIPCIÓN

- Posee 6 puntos de anclaje que le permiten mantener una presión constante y una sola Talla Estándar
- Diseñado con válvulas de exhalación e inhalación grandes que mejoran la respiración, la bayoneta para el sello de filtros permite que el cuerpo del filtro facilite la visibilidad y una mejor distribución del peso.
- Posee una Válvula Fónica de comunicación que permite mejorar la comunicación.
- Visor Antiempañante.

APLICACIONES

- El uso del Respirador en conjunto con las unidades filtrantes permite la protección contra la inhalación de Partículas, Gases, Vapores o Mixtos, dependiendo de los filtros seleccionados y de la exposición.

CERTIFICACIONES

- Estándar y especificaciones EN136:1998, en lo dispuesto en el reglamento (EU) 2016/425
- Cumple con la protección del visor para alto impacto y con la protección de impacto de partículas sólidas calientes, norma AS/NZS 1337.1:2010 (Norma Australiana)

ADVERTENCIAS

- Lea y comprenda las instrucciones de uso que se encuentran al interior del envase.
- Los Respiradores se deben almacenar en un ambiente libre de contaminantes a temperatura y humedad normal. [T° Rango -20°C a +40°C Humedad Relativa <80%RH]
- Las Garantías no cubrirán ninguna pérdida, accidente, daño directo o indirecto que se derive del uso incorrecto de este producto.
- Antes de utilizarse, asegúrese de que la protección es apropiada a las labores que va realizar

PRESENTACIÓN

- Cada respirador viene en caja individual
- Unidad de Venta: Unidad

 MÁSCARA FULL FACE DE SILICONA

 SEGURIDAD & COMODIDAD

 DIAFRAGMA PARLANTE



TRECK

EPP INTEGRAL SpA
Distribuidor Autorizado

ACTIVE X

RESPIRADOR FULL FACE SILICONA

ATX 1500

Cód. 04-04-003

TALLA**ESTÁNDAR**

Respirador Reutilizable de Rostro Completo, fabricado en Silicona de alta suavidad y muy flexible reduce la tensión en el área de la nariz y una cómoda presión sobre el rostro.



Retire el filtro, la tapa y las válvulas.



Sumerja la máscara en agua tibia, que no exceda los 49°C y lave con jabón neutro. Cepille suavemente hasta que esté limpia.



Lave con agua tibia y jabón neutro. Deje secar al aire en un ambiente libre de contaminación.



Cuando no se usen, las mascarillas deben almacenarse en un área alejada de la contaminación.